


### H10,0/24T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

#### Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun
Référence	<a href="#">9037710000</a>
Type	H10,0/24T ZH BR
GTIN (EAN)	4008190493516
Qté.	100 Pièce
Emballage	en vrac

## H10,0/24T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Nº de certificat (cULus)	E499744

### Dimensions et poids

Poids net	0.81 g
-----------	--------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur brune	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

### Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	5.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Largeur de la collerette (B)	7.6 mm	Hauteur de la collerette (A)	13.4 mm
Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.5 mm	L1 en mm	24.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 8 AWG, max.		Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.2 mm
Longueur de dénudage	17 mm	Section de raccordement du conducteur	10 mm <sup>2</sup>
Couleur	Telemecanique		

## H10,0/24T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

