

H16,0/29T ZH W


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, blanc
Référence	9037730000
Type	H16,0/29T ZH W
GTIN (EAN)	4008 190493554
Qté.	50 Pièce
Emballage	en vrac

H16,0/29T ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 1.21 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur blanche	Version	Embout double
--------------------------	----------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	8.3 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	16 mm
Largeur de la collerette (B)	9.5 mm	Hauteur de la collerette (A)	17.2 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.6 mm	L1 en mm	29.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 6 AWG, max.		Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.3 mm
Longueur de dénudage	20 mm	Section de raccordement du conducteur	16 mm ²
Couleur	Telemecanique		

Dessins

Dessin

