

CRIMPER 50 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil de sertissage pour embouts, 35mm ² , 50mm ² , Sertissage trapézoïdal
Référence	9040480000
Type	CRIMPER 50 Z
GTIN (EAN)	4008190461492
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-01-28T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	PZ 50

CRIMPER 50 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9.8425 inch
Poids net	522.57 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour embouts 35 - 50mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique	Plage de sertissage, max.	50 mm ²
Plage de sertissage, min.	35 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal
----------------------------	------------------------