

CRIMPER 6.3 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pinces à sertir pour clips et languettes avec collerette ouverte ou roulée

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Outils, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Sertissage trapézoïdal
Référence	9040490000
Type	CRIMPER 6.3 F
GTIN (EAN)	4008190461454
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 6.3 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2.3622 inch
Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9.8425 inch
Poids net	418 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à sertir pour connecteurs enfichables plats 0,5 - 2,5 mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Connecteur/chasse-goupille	Largeur du connecteur	6.3 mm
Plage de sertissage, max.	2.5 mm ²	Plage de sertissage, min.	0.5 mm ²

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	0.5 mm ²	Section de l'embout, min.	0.25 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal		