

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts non isolés
cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables,
cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Outils, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage trapézoïdal
Référence	9040520000
Type	CRIMPER 6 N
GTIN (EAN)	4008 19046 146 1
Qté.	1 Pièce

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1.1811 inch
Hauteur	78 mm	Hauteur (pouces)	3.0709 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	378.8 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour connecteurs non isolés 0,25 – 6 mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Sans isolant	Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Section du conducteur min. AWG	AWG 24	Plage de sertissage, max.	6 mm ²
Plage de sertissage, min.	0.5 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	6 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal
---------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------