Fiche de données

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Outils, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage trapézoïdal
Référence	9040530000
Type	CRIMPER 6 Z
GTIN (EAN)	4008190461102
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1.1811 inch
Hauteur	78 mm	Hauteur (pouces)	3.0709 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	377.61 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour embouts 0,5 - 6mm²	Version	mécanique, sans compartiment amovible

Description du contact

Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique	Plage de sertissage, max.	6 mm²
Plage de sertissage, min.	0.5 mm²		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	6 mm²	Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal
Profil de sertissage 5	6 mm²		