

CUTTER 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à couper en version à cliquet Destiné à une coupe sans écrasement de conducteurs en cuivre et en aluminium. Faible force manuelle grâce à une transmission par levier optimisée et un entraînement excentrique très élaboré.

Informations générales de commande

Version	Coupe-câble manipulable d'une seule main
Référence	9040560000
Type	CUTTER 35
GTIN (EAN)	4008190464943
Qté.	1 Pièce

CUTTER 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1.5748 inch
Hauteur	85 mm	Hauteur (pouces)	3.3464 inch
Largeur	290 mm	Largeur (pouces)	11.4173 inch
Poids net	599.4 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Coupe-câble jusqu'à diamètre extérieur de 35mm	Version	mécanique à une main
--------------------------	--	---------	----------------------

Outils à couper

Câble sectoriel cuivre	3 x 70 SM	Câble cuivre - souple, max. (kcmil)	500 kcmil
Câble cuivre - souple, max.	240 mm ²	Câble cuivre - multibrin, max.	240 mm ²
Câble cuivre, max. Ø	35 mm	Câbles informatiques/téléphonique/de commande, max. Ø	35 mm
Câble sectoriel aluminium	4 x 70 SE	Câble aluminium multibrin, max. (kcmil)	500 kcmil
Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	240 mm ²	Câble aluminium - multibrin, max. Ø	35 mm