

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KGKlingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

Informations générales de commande

Version	Sheathing strippers
Référence	9042000000
Type	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008190337834
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-02-28T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	AM 12

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	10 mm
Hauteur	46 mm
Largeur	97 mm
Poids net	47.52 g

Profondeur (pouces)	0.3937 inch
Hauteur (pouces)	1.811 inch
Largeur (pouces)	3.8189 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 14.0	21-04-90-90

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dégainer et outil à couper pour câbles de données
--------------------------	---

Outil à dénuder

Type de câble	Câble de données UTP et STP
Diamètre du conducteur max.	12.5 mm
Profondeur de coupe	réglable
Plage de dénudage AWG, max.	11 AWG
Plage de dénudage, min.	0.08 mm ²

Câble cuivre - souple, max.	4 mm ²
Diamètre du conducteur min.	0.5 mm
Diamètre max. câbles informatique UTP et STP	8 mm
Plage de dénudage AWG, min.	20 AWG
Section de raccordement du conducteur, max.	122 mm ²

Section de raccordement du conducteur, 1 mm² min.