

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

Informations générales de commande

Version	Sheathing strippers
Référence	9042000000
Type	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008 190337834
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-02-28T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	AM 12

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0.3937 inch
Hauteur	46 mm	Hauteur (pouces)	1.811 inch
Largeur	97 mm	Largeur (pouces)	3.8189 inch
Poids net	47.52 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dégainer et outil à couper pour câbles de données
--------------------------	---

Outil à dénuder

Type de câble	Câble de données UTP et STP	Câble cuivre - souple, max.	4 mm ²
Diamètre du conducteur max.	12.5 mm	Diamètre du conducteur min.	0.5 mm
Profondeur de coupe	réglable	Diamètre max. câbles informatique UTP 8 mm et STP	
Plage de dénudage AWG, max.	11 AWG	Plage de dénudage AWG, min.	20 AWG
Plage de dénudage, min.	0.08 mm ²	Section de raccordement du conducteur, 122 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 1 mm ² min.			