

KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Version	Pliers
Référence	9046300000
Type	KBZ 200
GTIN (EAN)	4032248356492
Qté.	1 Pièce

KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	330 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Classifications

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince combinée isolée VDE 200 mm de long
--------------------------	---

Pinces

Diamètre du conducteur max. (H)	2.5 mm	Diamètre du conducteur max. (MH)	3 mm
Dureté de la lame	60 HRC	Protection d'isolation 1000 V	Oui
Longueur des mâchoires	40 mm	Longueur totale	200 mm

Fiche de données

KBZ 200

Dessins

