

## SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

## Informations générales de commande

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    | Pince coupante latérale    |
| Référence  | <a href="#">9046310000</a> |
| Type       | SE HD 140                  |
| GTIN (EAN) | 4032248357611              |
| Qté.       | 1 Pièce                    |

## SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



## Dimensions et poids

|           |         |                   |             |
|-----------|---------|-------------------|-------------|
| Largeur   | 140 mm  | Largeur (pouces)  | 5.5118 inch |
| Longueur  | 140 mm  | Longueur (pouces) | 5.5118 inch |
| Poids net | 180.1 g |                   |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000142    | ETIM 9.0    | EC000142    |
| ETIM 10.0   | EC000142    | ECLASS 14.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-47-01 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                             |         |                      |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------|
| Description de l'article | Coupe-câble latéral isolé<br>140 mm de long | Version | mécanique à une main |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------|

## Pincés

|                                 |        |                                  |          |
|---------------------------------|--------|----------------------------------|----------|
| Diamètre du conducteur max. (H) | 2 mm   | Diamètre du conducteur max. (MH) | 2.8 mm   |
| Diamètre du conducteur max. (P) | 1.4 mm | Dureté de la lame                | 62 HRC   |
| Protection d'isolation 1000 V   | Oui    | Forme (pince coupante latérale)  | Standard |
| Longueur totale                 | 140 mm |                                  |          |

## Dessins

