Fiche de données

SE HD 140



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Version	Diagonal-cutting pliers
Référence	<u>9046310000</u>
Туре	SE HD 140
GTIN (EAN)	4032248357611
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

SE HD 140



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



140 mm

Dimensions et poids

Largeur	140 mm	Largeur (pouces)	5.5118 inch
Longueur	140 mm	Longueur (pouces)	5.5118 inch
Poids net	180.1 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

Longueur totale

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Coupe-câble latéral isolé 140 mm de long	Version	mécanique à une main
Pinces			
		D: \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
Diamètre du conducteur max. (H)	2 mm	Diamètre du conducteur max. (MH)	2.8 mm
Diamètre du conducteur max. (P)	1.4 mm	Dureté de la lame	62 HRC
Protection d'isolation 1000 V	Oui	Forme (pince coupante latérale)	Standard

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

SE HD 140



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



