

SE HD 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Version	Diagonal-cutting pliers
Référence	9046320000
Type	SE HD 160
GTIN (EAN)	4032248357628
Qté.	1 Pièce

SE HD 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Dimensions et poids

Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6.2992 inch
Longueur	160 mm	Longueur (pouces)	6.2992 inch
Poids net	213 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince coupante latérale isolée VDE 160 mm de long	Version	mécanique à une main
--------------------------	---	---------	----------------------

Pinces

Diamètre du conducteur max. (H)	2.3 mm	Diamètre du conducteur max. (MH)	3 mm
Diamètre du conducteur max. (P)	1.6 mm	Dureté de la lame	62 HRC
Protection d'isolation 1000 V	Oui	Forme (pince coupante latérale)	Standard
Longueur totale	160 mm		