

KSE 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Version	Diagonal-cutting pliers
Référence	9046420000
Type	KSE 200
GTIN (EAN)	4032248357758
Qté.	1 Pièce

KSE 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Longueur	200 mm	Longueur (pouces)	7.874 inch
Poids net	253.44 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince coupante latérale de forte capacité isolée VDE 200 mm de long	Version	mécanique à une main
--------------------------	---	---------	----------------------

Pinces

Diamètre du conducteur max. (H)	3 mm	Diamètre du conducteur max. (MH)	4.2 mm
Diamètre du conducteur max. (P)	2.5 mm	Dureté de la lame	64 HRC
Protection d'isolation 1000 V	Oui	Forme (pince coupante latérale)	Pinces coupantes diagonales
Longueur totale	200 mm		

Fiche de données

KSE 200

Dessins

