### Fiche de données

#### **KBZI 200**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

#### Informations générales de commande

Version	Pliers
Référence	<u>9046430000</u>
Туре	KBZI 200
GTIN (EAN)	4032248357765
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

#### **KBZI 200**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

#### **Agréments**

Agréments



#### **Dimensions et poids**

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	318 g		

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

#### Classifications

ETIM 6.0	EC000836	ETIM 7.0	EC000836
ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 9.0	21-04-38-09
ECLASS 9.1	21-04-38-00	ECLASS 10.0	21-04-38-09
ECLASS 11.0	21-04-38-09	ECLASS 12.0	21-04-38-09
ECLASS 13.0	21-04-38-09	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

#### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince combinée isolée VDE hautes performances

#### **Pinces**

Diamètre du conducteur max. (H)	2.7 mm	Diamètre du conducteur max. (MH)	3.8 mm
Diamètre du conducteur max. (P)	2.3 mm	Dureté de la lame	64 HRC
Protection d'isolation 1000 V	Oui	Longueur des mâchoires	40 mm
Longueur totale	200 mm		

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



