

MEHA OB/UN 16² SPX 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Support de couteaux
Référence	9054080000
Type	MEHA OB/UN 16 ² SPX 3
GTIN (EAN)	4008190022150
Qté.	1 Pièce

MEHA OB/UN 16² SPX 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	11.2 mm	Profondeur (pouces)	0.4409 inch
Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0.9055 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Longueur	30 mm	Longueur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	6.98 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Porte-couteau pour Stripax 16
--------------------------	-------------------------------

Outil à dénuder

Couleur	blanc	Section de raccordement du conducteur, 16 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² min.		