AIMESA V CUTFIX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Pour la découpe automatique à longueur de fils individuels
- Grande précision de répétition grâce à un entraînement par servomoteur à courant continu
- Interface de commande de la machine de coupe à longueur via un PC compatible IBM

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Pièce de rechange	
Référence	9054740000	
Туре	AIMESA V CUTFIX	
GTIN (EAN)	4032248104512	
Qté.	1 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

AIMESA V CUTFIX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

A	arén	nent	s
_	4. 6		•

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0.0394 inch	
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0.7874 inch	
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1.063 inch	
Poids net	0.01 g			
Conformité environneme	mtolo du produit	· · ·		
Comornite environmente	intale du produit			
0: : : 1	0. (
Statut de conformité RoHS	Conforme			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
			'	
ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778	
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778	
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01	
ECLASS 9.1	17-13-01-03	ECLASS 10.0	17-13-01-03	
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01	
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01	
ECLASS 15.0	17-13-01-01			

Niveau du catalogue / Dessins