

## LIR 1,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Cosses,Cosse isolée,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm² |
| Référence  | <a href="#">9200070000</a>                    |
| Type       | LIR 1,5M3 V                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248409839                                 |
| Qté.       | 100 Pièce                                     |

## LIR 1,5M3 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 5.8 mm  | Profondeur (pouces) | 0.2283 inch |
| Largeur    | 18.4 mm | Largeur (pouces)    | 0.7244 inch |
| Poids net  | 0.5 g   |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Description de l'article | Cosse à œillet isolée 1,5 mm <sup>2</sup> / M3 |
|--------------------------|--|

## Raccordements

|   |   |
|---|---|
| Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> max. | Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> min. |
| Section de raccordement du conducteur 1.5 mm <sup>2</sup>       | Isolation PVC, présente   |
| Dimension (tige) M 3  | Dimension M 3   |
| Matériau/plastique PVC  | Couleur d'identification rouge                                  |
| Densité de raccordements (S1) 0.75 mm                           | Diamètre intérieur (d1) 3.2 mm                                  |
| Longueur de la collerette plastique (b) 11.3 mm                 | Diamètre de la collerette plastique (D) 4 mm                    |
| Diamètre extérieur 5.5 mm                                       |   |

## LIR 1,5M3 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | HTI 15                     | Version  |
| Référence  | <a href="#">9014400000</a> | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> ,      |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | Sertissage double  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |
| Type       | CTI 6                      | Version  |
| Référence  | <a href="#">9006120000</a> | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage ovale, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Sertissage double  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |
| Type       | CTI 6 G                    | Version  |
| Référence  | <a href="#">9202850000</a> | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,        |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | Sertissage ovale, Sertissage parallèle   |
| Qté.       | 1 ST                       |  |