


LIR 1,5M4 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
Référence	9200090000
Type	LIR 1,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248409853
Qté.	100 Pièce

LIR 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	5.9 mm	Profondeur (pouces)	0.2323 inch
Largeur	22.4 mm	Largeur (pouces)	0.8819 inch
Poids net	0.71 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosse à œillet isolée 1,5 mm ² / M4
--------------------------	--

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² min.
Section de raccordement du conducteur 1.5 mm ²	Isolation présente, PVC
Dimension (tige) M 4	Dimension M 4
Matériau/plastique PVC	Couleur d'identification rouge
Densité de raccordements (S1) 0.75 mm	Longueur de raccordement (l) 18.3 mm
Diamètre intérieur (d1) 4.3 mm	Longueur de la collerette plastique (b) 11.3 mm
Diamètre de la collerette plastique (D) 4 mm	Diamètre extérieur 8 mm