


LIR 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Cosses à oeil isolées en PVC**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Cosses,Cosse isolée,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² |
| Référence | 9200090000 |
| Type | LIR 1,5M4 V |
| GTIN (EAN) | 4032248409853 |
| Qté. | 100 Pièce |

LIR 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 5.9 mm | Profondeur (pouces) | 0.2323 inch |
| Largeur | 22.4 mm | Largeur (pouces) | 0.8819 inch |
| Poids net | 0.71 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Description de l'article | Cosse à œillet isolée 1,5 mm ² / M4 |
|--------------------------|--|

Raccordements

| | |
|---|---|
| Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² max. | Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² min. |
| Section de raccordement du conducteur 1.5 mm ² | Isolation présente, PVC |
| Dimension (tige) M 4 | Dimension M 4 |
| Matériau/plastique PVC | Couleur d'identification rouge |
| Densité de raccordements (S1) 0.75 mm | Longueur de raccordement (l) 18.3 mm |
| Diamètre intérieur (d1) 4.3 mm | Longueur de la collerette plastique (b) 11.3 mm |
| Diamètre de la collerette plastique (D) 4 mm | Diamètre extérieur 8 mm |

LIR 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Crimping tools**

Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | HTI 15 | Version |
| Référence | 9014400000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 2.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 | Version |
| Référence | 9006120000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 G | Version |
| Référence | 9202850000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | Sertissage ovale, Sertissage parallèle |
| Qté. | 1 ST | |