

LIR 2,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Cosses,Cosse isolée,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Référence | 9200170000 |
| Type | LIR 2,5M4 V |
| GTIN (EAN) | 4032248409792 |
| Qté. | 100 Pièce |

LIR 2,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 6.2 mm | Profondeur (pouces) | 0.2441 inch |
| Largeur | 22.4 mm | Largeur (pouces) | 0.8819 inch |
| Poids net | 0.8 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Description de l'article | Cosse à œillet isolée 2,5 mm ² / M4 |
|--------------------------|--|

Raccordements

| | | | |
|---|---|---|----------|
| Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² max. | Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² min. | | |
| Section de raccordement du conducteur 2.5 mm ² | Isolation | PVC, présente | |
| Dimension (tige) | M 4 | Dimension | M 4 |
| Matériau/plastique | PVC | Couleur d'identification | bleu |
| Densité de raccordements (S1) | 0.8 mm | Longueur de raccordement (l) | 19.05 mm |
| Diamètre intérieur (d1) | 4.4 mm | Longueur de la collerette plastique (b) | 11.3 mm |
| Diamètre de la collerette plastique (D) | 4.5 mm | Diamètre extérieur | 8.5 mm |

LIR 2,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | HTI 15 | Version |
| Référence | 9014400000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 2.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 | Version |
| Référence | 9006120000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 G | Version |
| Référence | 9202850000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | Sertissage ovale, Sertissage parallèle |
| Qté. | 1 ST | |