

LIR 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Cosses,Cosse isolée,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² |
| Référence | 9200240000 |
| Type | LIR 6M5 V |
| GTIN (EAN) | 40322484 10064 |
| Qté. | 100 Pièce |

LIR 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 8.1 mm | Profondeur (pouces) | 0.3189 inch |
| Largeur | 27.3 mm | Largeur (pouces) | 1.0748 inch |
| Poids net | 1.65 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Caractéristiques techniques

Description de l'article Cosse à œillet isolée 6,0 mm² / M5

Raccordements

| | |
|---|---|
| Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² max. | Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² min. |
| Section de raccordement du conducteur 6 mm ² | Isolation PVC, présente |
| Dimension (tige) M 5 | Dimension M 5 |
| Matériau/plastique PVC | Couleur d'identification jaune |
| Densité de raccordements (S1) 1 mm | Longueur de raccordement (l) 22.4 mm |
| Diamètre intérieur (d1) 5.3 mm | Longueur de la collerette plastique (b) 14.15 mm |
| Diamètre de la collerette plastique (D) 6.4 mm | Diamètre extérieur 9.5 mm |

LIR 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | CTI 6 | Version |
| Référence | 9006120000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale, Sertissage double |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 G | Version |
| Référence | 9202850000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale, Sertissage parallèle |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Qté. | 1 ST | |