

LIR 6M8 V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses, Cosse isolée, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Référence	9200260000
Type	LIR 6M8 V
GTIN (EAN)	4032248410088
Qté.	100 Pièce

LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Largeur	35.1 mm	Largeur (pouces)	1.3819 inch
Poids net	2.44 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosse à œillet isolée 6,0 mm ² / M8
--------------------------	--

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² max.		Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² min.	
Section de raccordement du conducteur 6 mm ²		Isolation	présente, PVC
Dimension (tige)	M 8	Dimension	M 8
Matériau/plastique	PVC	Couleur d'identification	jaune
Densité de raccordements (S1)	1 mm	Diamètre intérieur (d1)	8.4 mm
Longueur de la collerette plastique (b)	14.15 mm	Diamètre de la collerette plastique (D)	6.4 mm
Diamètre extérieur	15 mm		