

## LIR 6M10 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">9200270000</a>
Type	LIR 6M10 V
GTIN (EAN)	4032248410095
Qté.	100 Pièce

## LIR 6M10 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	8.1 mm	Profondeur (pouces)	0.3189 inch
Largeur	35.1 mm	Largeur (pouces)	1.3819 inch
Poids net	2.1 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosse à œillet isolée 6,0 mm <sup>2</sup> / M10
--------------------------	---

## Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup> max.	Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> min.		
Section de raccordement du conducteur 6 mm <sup>2</sup>	Isolation	PVC, présente	
Dimension (tige)	M 10	Dimension	M 10
Matériau/plastique	PVC	Couleur d'identification	jaune
Densité de raccordements (S1)	1 mm	Diamètre intérieur (d1)	10.5 mm
Longueur de la collerette plastique (b)	14.15 mm	Diamètre de la collerette plastique (D)	6.4 mm
Diamètre extérieur	15 mm		