


LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,Rouge
Référence	9200310000
Type	LIS 1,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248410132
Qté.	100 Pièce

LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	5.8 mm	Profondeur (pouces)	0.2283 inch
Largeur	22.6 mm	Largeur (pouces)	0.8898 inch
Poids net	0.74 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosse à fourche isolée 1,5 mm ² / M4
--------------------------	---


Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² min.
Isolation	présente
Dimension	M 4
Couleur d'identification	rouge
Longueur de raccordement (l)	17.8 mm
Longueur de la collerette plastique (b)	11.3 mm
Diamètre extérieur	7.2 mm
Dimension (tige)	M 4
Matériau/plastique	PVC
Densité de raccordements (S1)	0.75 mm
Diamètre intérieur (d1)	4.3 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	4 mm

LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Type	HTI 15	Version
Référence	9014400000	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 2.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190159412	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Type	CTI 6	Version
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale,
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Type	CTI 6 G	Version
Référence	9202850000	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248517855	Sertissage ovale, Sertissage parallèle
Qté.	1 ST	