


**LIS 6M4 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

**Informations générales de commande**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Version    | Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune |
| Référence  | <a href="#">9200410000</a>                                       |
| Type       | LIS 6M4 V                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248410255                                                    |
| Qté.       | 100 Pièce                                                        |

## LIS 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 8 mm    | Profondeur (pouces) | 0.315 inch  |
| Largeur    | 25.9 mm | Largeur (pouces)    | 1.0197 inch |
| Poids net  | 1.63 g  |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Description de l'article | Cosse à fourche isolée 6,0 mm <sup>2</sup> / M4 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|

## Raccordements

|                                                               |          |                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup> max. |          | Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> min. |        |
| Isolation                                                     | présente | Dimension (tige)                                              | M 4    |
| Dimension                                                     | M 4      | Matériau/plastique                                            | PVC    |
| Couleur d'identification                                      | jaune    | Densité de raccordements (S1)                                 | 1 mm   |
| Longueur de raccordement (l)                                  | 21.35 mm | Diamètre intérieur (d1)                                       | 4.3 mm |
| Longueur de la collerette plastique (b)                       | 14.15 mm | Diamètre de la collerette plastique (D)                       | 6.4 mm |
| Diamètre extérieur                                            | 9 mm     |                                                               |        |

## LIS 6M4 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

