


LIS 6M8 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune
Référence	9200440000
Type	LIS 6M8 V
GTIN (EAN)	4032248410286
Qté.	50 Pièce

LIS 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	8 mm	Profondeur (pouces)	0.315 inch
Largeur	33.2 mm	Largeur (pouces)	1.3071 inch
Poids net	1.24 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosse à fourche isolée 6,0 mm ² / M8
--------------------------	---

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² max.		Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² min.	
Isolation	présente	Dimension (tige)	M 8
Dimension	M 8	Matériau/plastique	PVC
Couleur d'identification	jaune	Densité de raccordements (S1)	1 mm
Diamètre intérieur (d1)	8.4 mm	Longueur de la collerette plastique (b)	13.15 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	6.4 mm	Diamètre extérieur	14 mm

Dessins

