
Fiche de données

LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,4 mm² - 6 mm²,jaune
Référence	9200450000
Type	LIS 6M10 V
GTIN (EAN)	4032248410293
Qté.	50 Pièce

Fiche de données

LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	8 mm	Profondeur (pouces)	0.315 inch
Largeur	36.7 mm	Largeur (pouces)	1.4449 inch
Poids net	3.17 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosse à fourche isolée 6,0 mm² / M10

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm²
Isolation	présente	Dimension (tige)	M 10
Dimension	M 10	Matériau/plastique	PVC
Couleur d'identification	jaune	Densité de raccordements (S1)	1 mm
Diamètre intérieur (d1)	10.5 mm	Longueur de la collerette plastique (b)	13.15 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	6.4 mm	Diamètre extérieur	18 mm

LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

