
Fiche de données

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Fiches isolées en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,4 mm² - 6 mm²,jaune
Référence	9200480000
Type	LIP 6R14 V
GTIN (EAN)	4032248410323
Qté.	100 Pièce

Fiche de données

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	8 mm	Profondeur (pouces)	0.315 inch
Largeur	28.15 mm	Largeur (pouces)	1.1083 inch
Poids net	1.7 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosses à fiche isolée 6,0 mm² L=14 mm

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm²
Isolation	présente, PVC	Dimension (longueur fiche)	14 mm
Dimension	14.0 mm	Matériau/plastique	PVC
Longueur 1 (l1)	22 mm	Couleur d'identification	jaune
Diamètre extérieur de la tige (d3)	2.7 mm	Longueur de la collerette plastique (b)	13.5 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	6.6 mm		

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

