

LIP 6R14 V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune
Référence	9200480000
Type	LIP 6R14 V
GTIN (EAN)	40322484 10323
Qté.	100 Pièce

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	8 mm	Profondeur (pouces)	0.315 inch
Largeur	28.15 mm	Largeur (pouces)	1.1083 inch
Poids net	1.7 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Caractéristiques techniques

Description de l'article Cosses à fiche isolée 6,0 mm² L=14 mm

Raccordements


Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² max.	présente, PVC	Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² min.	
Isolation		Dimension (longueur fiche)	14 mm
Dimension	14.0 mm	Matériau/plastique	PVC
Longueur l (l1)	22 mm	Couleur d'identification	jaune
Diamètre extérieur de la tige (d3)	2.7 mm	Longueur de la collerette plastique (b)	13.5 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	6.6 mm		

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Type	CTI 6	Version
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale, Sertissage double
GTIN (EAN)	4008190044527	
Qté.	1 ST	
Type	CTI 6 G	Version
Référence	9202850000	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale, Sertissage parallèle
GTIN (EAN)	4032248517855	
Qté.	1 ST	