

LIB 1,5B25 VF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Cosses,Cosse isolée,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,Rouge |
| Référence | 9200490000 |
| Type | LIB 1,5B25 VF |
| GTIN (EAN) | 40322484 10330 |
| Qté. | 100 Pièce |

LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 6 mm | Profondeur (pouces) | 0.2362 inch |
| Largeur | 26 mm | Largeur (pouces) | 1.0236 inch |
| Poids net | 1.16 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Description de l'article | Cosses manchon bout à bout 1,5 mm ² L=24,5 mm |
|--------------------------|--|


Raccordements

| | | | |
|---|----------|---|---------|
| Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm ² max. | présente | Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² min. | |
| Isolation | présente | Dimension (longueur fiche) | 24.5 mm |
| Dimension | 24.5 mm | Matériau/plastique | PVC |
| Couleur d'identification | rouge | Diamètre de la collerette plastique (D) | 3.8 mm |

Fiche de données

LIB 1,5B25 VF

Dessins



LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | HTI 15 | Version |
| Référence | 9014400000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 2.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 | Version |
| Référence | 9006120000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 G | Version |
| Référence | 9202850000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | Sertissage ovale, Sertissage parallèle |
| Qté. | 1 ST | |