

## LIB 2,5B25 VF


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

### Informations générales de commande

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Version    | Cosses,Cosse isolée,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu |
| Référence  | <a href="#">9200500000</a>                 |
| Type       | LIB 2,5B25 VF                              |
| GTIN (EAN) | 4032248410347                              |
| Qté.       | 100 Pièce                                  |

## LIB 2,5B25 VF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 6.2 mm | Profondeur (pouces) | 0.2441 inch |
| Largeur    | 26 mm  | Largeur (pouces)    | 1.0236 inch |
| Poids net  | 1.38 g |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Description de l'article | Cosses manchon bout à bout 2,5 mm <sup>2</sup> L=24,5 mm |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|

## Raccordements

|                                                                 |                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm <sup>2</sup> max. | Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm <sup>2</sup> min. |         |
| Isolation                                                       | présente                                                        |         |
| Dimension                                                       | 24.5 mm                                                         |         |
| Couleur d'identification                                        | bleu                                                            |         |
|                                                                 | Dimension (longueur fiche)                                      | 24.5 mm |
|                                                                 | Matériau/plastique                                              | PVC     |
|                                                                 | Diamètre de la collerette plastique (D)                         | 4.3 mm  |

## Dessins

