

## LIB 6B26 VF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

### Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune
Référence	<a href="#">9200510000</a>
Type	LIB 6B26 VF
GTIN (EAN)	40322484 10354
Qté.	100 Pièce

## LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	8.3 mm	Profondeur (pouces)	0.3268 inch
Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1.0236 inch
Poids net	2.15 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article Cosses manchon bout à bout 6,0 mm<sup>2</sup> L=26,0 mm

## Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup> max.		Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> min.	
Isolation	présente	Dimension (longueur fiche)	26 mm
Dimension	26.0 mm	Matériau/plastique	PVC
Couleur d'identification	jaune	Diamètre de la collerette plastique (D)	6 mm

**LIB 6B26 VF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

