


**LIF 1,5T638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Clips isolés avec dérivation en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

**Informations générales de commande**

Version	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,Rouge
Référence	<b>9200610000</b>
Type	LIF 1,5T638 R
GTIN (EAN)	4032248410453
Qté.	100 Pièce

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	7.6 mm	Profondeur (pouces)	0.2992 inch
Largeur	20.8 mm	Largeur (pouces)	0.8189 inch
Poids net	1.35 g		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Cosse clips de retour renforcée 0,5-1,5 mm <sup>2</sup>
--------------------------	--

**Raccordements**

Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm <sup>2</sup> max.	Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> min.
Isolation	présente, Partiellement isolé
Dimension	6,3 x 0,8 mm
Couleur d'identification	rouge
Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	4 mm
Dimension (languette)	6,3 x 0,8 mm
Matériau/plastique	PVC
Largeur du connecteur enfichable (d2)	6,3 mm
Longueur de la collerette plastique (b)	10 mm

**LIF 1,5T638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Crimping tools**

Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

**Informations générales de commande**

Type	HTI 15	Version
Référence	<a href="#">9014400000</a>	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190159412	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Type	CTI 6	Version
Référence	<a href="#">9006120000</a>	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage ovale,
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Type	CTI 6 G	Version
Référence	<a href="#">9202850000</a>	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248517855	Sertissage ovale, Sertissage parallèle
Qté.	1 ST	