

CA INDENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Commandes sur demande
uniquement



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper
Référence	9200750000
Type	CA INDENT
GTIN (EAN)	4032248411801
Qté.	1 Pièce

CA INDENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	490 mm	Profondeur (pouces)	19.2913 inch
Hauteur	420 mm	Hauteur (pouces)	16.5354 inch
Largeur	450 mm	Largeur (pouces)	17.7165 inch
Poids net	55000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0,14 - 2,5 (~AWG16-13)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 2 s	Consommables	contacts décollés
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz