

## CA INDENT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Commandes sur demande  
uniquement



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

### Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper
Référence	<a href="#">9200750000</a>
Type	CA INDENT
GTIN (EAN)	4032248411801
Qté.	1 Pièce

## CA INDENT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	490 mm	Profondeur (pouces)	19.2913 inch
Hauteur	420 mm	Hauteur (pouces)	16.5354 inch
Largeur	450 mm	Largeur (pouces)	17.7165 inch
Poids net	55000 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0,14 - 2,5 (~AWG16-13)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 2 s	Consommables	contacts décollés
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz