## **HTF AFK 2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts Weidmüller DFF et ZRV

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse man#9cuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

#### Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.2mm², 2.5mm², B-Crimp
Référence	<u>9201040000</u>
Туре	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## **HTF AFK 2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

-	-	_	
Dime	nsions	et	poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	533 g		

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

#### Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		<u> </u>

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à sertir pour contacts Version	mécanique, sans
	plats AFK avec collerette	compartiment amovible
	de sertissage ouverte	

## **Description du contact**

Type de contact	FEKO ZRV Weidmüller	Section du conducteur max. AWG	AWG 12
Section du conducteur min. AWG	AWG 24	Plage de sertissage, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min	0.2 mm <sup>2</sup>		

## Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Type de sertissage/-profil	B-Crimp

Niveau du catalogue / Dessins

# **HTF AFK 2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**

## Similaire à l'illustration

