

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir pour contacts Weidmüller DFF et ZRV**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.2mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
Référence	9201040000
Type	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
Qté.	1 Pièce

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	533 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à sertir pour contacts plats AFK avec collierette de sertissage ouverte	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	FEKO ZRV Weidmüller	Section du conducteur max. AWG	AWG 12
Section du conducteur min. AWG	AWG 24	Plage de sertissage, max.	2.5 mm ²
Plage de sertissage, min.	0.2 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	2.5 mm ²	Type de sertissage/-profil	B-Crimp
---------------------------	---------------------	----------------------------	---------

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Similaire à l'illustration

