


MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

Informations générales de commande

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Version | Outils, Outil à dénuder et à couper |
| Référence | 9202230000 |
| Type | MULTI-STRIPAX AWG |
| GTIN (EAN) | 4032248486168 |
| Qté. | 1 Pièce |

MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 40 mm | Profondeur (pouces) | 1.5748 inch |
| Hauteur | 85 mm | Hauteur (pouces) | 3.3464 inch |
| Largeur | 250 mm | Largeur (pouces) | 9.8425 inch |
| Poids net | 520.28 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Description de l'article | Pince à dénuder et couper pour conducteurs AWG avec isolants PVC et PTFE |
|--------------------------|--|

Outil à dénuder

| | | | |
|--|---|---|---------------------|
| Type de câble | Conducteur AWG pour PTFE avec isolation PVC | Câble cuivre - souple, max. | 6 mm ² |
| Section du conducteur (capacité de coupe) | 6 mm ² | Coupe max. fils rigide | 2.5 mm ² |
| Coupe max. fils souple | 6 mm ² | Coupe max. câble plat | 10,2 mm x 4 mm |
| Plage de dénudage AWG, max. | 16 AWG | Plage de dénudage AWG, min. | 26 AWG |
| Longueur de dénudage, minimale | 2 mm | Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² max. | |
| Section de raccordement du conducteur, 0.12 mm ² min. | | | |

Dessins

Exemple d'utilisation



MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Accessoires / pièces de rechange



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

Informations générales de commande

| | | |
|------------|--------------------------------------|---------|
| Type | AIE M-SPX 0.25-1.5 S | Version |
| Référence | 9204550000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671090 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | AIE M-SPX 1.5-6.0 S | Version |
| Référence | 9204570000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671113 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | AIE MULTI-SPX 0.75-4 ² SL | Version |
| Référence | 9203730000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248576449 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | AIE MULTI-STRIPAX 16 SL | Version |
| Référence | 9202270000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486212 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | AIE MULTI-STRIPAX 6-16 | Version |
| Référence | 9202260000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486205 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | AIE MULTI-STRIPAX ASI | Version |
| Référence | 9202300000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486250 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | AIE MULTI-STRIPAX AWG | Version |
| Référence | 9202280000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486236 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | AIE MULTI-STRIPAX GKWLW | Version |
| Référence | 9205770000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248836291 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | AIE MULTI-STRIPAX POF | Version |
| Référence | 1212770000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248994434 | |
| Qté. | 1 ST | |

MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Type | AIE MULTI-STRIPAX PV | Version |
| Référence | 1204280000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248987030 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | ERAN MULTI-STRIPAX | Version |
| Référence | 9203100000 | Spare stop set |
| GTIN (EAN) | 4032248538102 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | ERME MULTI-STRIPAX | Version |
| Référence | 9203070000 | Spare cutting blade |
| GTIN (EAN) | 4032248538096 | |
| Qté. | 1 ST | |