

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: CTI 6, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.5
Référence	9202600000
Type	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12.9921 inch
Hauteur	79 mm	Hauteur (pouces)	3.1102 inch
Largeur	413 mm	Largeur (pouces)	16.2598 inch
Poids net	4796.62 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Kit incluant une pince à sertir jusqu'à 6mm ² , une pince à dénuder et des cosses isolées
--------------------------	--

Assortiments

Plage de sertissage, max.	6 mm ²	Plage de sertissage, min.	0.5 mm ²
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	STRIPAX
Pince à sertir	CTI 6	Nombre d'AEH	1900 pcs.

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version	
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Qté.	1 ST		

Crimping tools



- Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
 - Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
 - Butée de positionnement précis des contacts
 - Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Type	CTI 6	Version	
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale,	
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double	
Qté.	1 ST		


CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 6M5 V	Version
Référence	9200240000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
Qté.	100 ST	

Type	LIR 6M6 V	Version
Référence	9200250000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
Qté.	100 ST	

Cosses à broche




Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIP 6R14 V	Version
Référence	9200480000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm ² - 6 mm ² , jaune
GTIN (EAN)	4032248410323	
Qté.	100 ST	

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	LIR 2,5M5 V	Version
Référence	9200180000	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Qté.	100 ST	

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 2,5F638 R	Version
Référence	9200560000	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
GTIN (EAN)	4032248410408	
Qté.	100 ST	

Cosses à broche



Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIP 1,5R12 V	Version
Référence	9200460000	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm² - 1.5 mm²,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410309	
Qté.	100 ST	
Type	LIP 2,5R12 V	Version
Référence	9200470000	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
GTIN (EAN)	4032248410316	
Qté.	100 ST	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosse à écrasement




Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Type	LIB 6B26 VF	Version	
Référence	9200510000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm ² - 6 mm ² , jaune	
GTIN (EAN)	4032248410354		
Qté.	100 ST		

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M4 V	Version	
Référence	9200090000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409853		
Qté.	100 ST		

Cosses, type fourche



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIS 6M6 V	Version	
Référence	9200430000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm ² - 6 mm ² , jaune	
GTIN (EAN)	4032248410279		
Qté.	100 ST		

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F638 R	Version	
Référence	9200540000	Cosses,Cosse isolée, 1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410385		
Qté.	100 ST		

Cosse à écrasement



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Type	LIB 2,5B25 VF	Version	
Référence	9200500000	Cosses,Cosse isolée, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,bleu	
GTIN (EAN)	4032248410347		
Qté.	100 ST		

Cosses, type fourche



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIS 1,5M4 V	Version	
Référence	9200310000	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410132		
Qté.	100 ST		

CRIMPSET CTI 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LIS 2,5M5 V	Version	
Référence	9200380000	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,bleu	
GTIN (EAN)	4032248410224		
Qté.	100 ST		

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M5 V	Version	
Référence	9200100000	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409860		
Qté.	100 ST		
Type	LIR 2,5M6 V	Version	
Référence	9200190000	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248410019		
Qté.	100 ST		

Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	EINSATZ BA8-PSC 80	Version	
Référence	9202310000	Assortiment d'inserts	
GTIN (EAN)	4032248486687		
Qté.	1 ST		

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R	Version
Référence	9200520000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 6F638 R	Version
Référence	9200570000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , jaune
GTIN (EAN)	4032248410415	
Qté.	100 ST	

Cosse à écrasement



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Type	LIB 1,5B25 VF	Version
Référence	9200490000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410330	
Qté.	100 ST	

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC80 PC	Version	
Référence	9202330000	Outils, Boîte vide / valise	
GTIN (EAN)	4032248486700		
Qté.	1 ST		