

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kits de sertissage

### Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: CTI 6, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.5
Référence	<a href="#">9202600000</a>
Type	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12.9921 inch
Hauteur	79 mm	Hauteur (pouces)	3.1102 inch
Largeur	413 mm	Largeur (pouces)	16.2598 inch
Poids net	4796.62 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Kit incluant une pince à sertir jusqu'à 6mm <sup>2</sup> , une pince à dénuder et des cosses isolées
--------------------------	--

### Assortiments

Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	STRIPAX
Pince à sertir	CTI 6	Nombre d'AEH	1900 pcs.

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

### Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version	
Référence	<a href="#">9005000000</a>	Outils, Outil à dénuder et à couper	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Qté.	1 ST		

### Crimping tools



- Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
  - Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
  - Butée de positionnement précis des contacts
  - Testé selon DIN EN 60352 partie 2

### Informations générales de commande

Type	CTI 6	Version	
Référence	<a href="#">9006120000</a>	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage ovale,	
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double	
Qté.	1 ST		


## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIR 6M5 V	Version
Référence	<a href="#">9200240000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410064	
Qté.	100 ST	

Type	LIR 6M6 V	Version
Référence	<a href="#">9200250000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
Qté.	100 ST	

### Cosses à broche




Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIP 6R14 V	Version
Référence	<a href="#">9200480000</a>	Cosses, Cosse isolée, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4032248410323	
Qté.	100 ST	

### Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	LIR 2,5M5 V	Version
Référence	<a href="#">9200180000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Qté.	100 ST	

### Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIF 2,5F638 R	Version
Référence	<a href="#">9200560000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
GTIN (EAN)	4032248410408	
Qté.	100 ST	

### Cosses à broche



Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIP 1,5R12 V	Version
Référence	<a href="#">9200460000</a>	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm² - 1.5 mm²,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410309	
Qté.	100 ST	
Type	LIP 2,5R12 V	Version
Référence	<a href="#">9200470000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
GTIN (EAN)	4032248410316	
Qté.	100 ST	

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Cosse à écrasement




Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

### Informations générales de commande

Type	LIB 6B26 VF	Version	
Référence	<a href="#">9200510000</a>	Cosses, Cosse isolée, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune	
GTIN (EAN)	4032248410354		
Qté.	100 ST		

### Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M4 V	Version	
Référence	<a href="#">9200090000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409853		
Qté.	100 ST		

### Cosses, type fourche



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIS 6M6 V	Version	
Référence	<a href="#">9200430000</a>	Cosses, Cosse isolée, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune	
GTIN (EAN)	4032248410279		
Qté.	100 ST		

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F638 R	Version	
Référence	<a href="#">9200540000</a>	Cosses,Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410385		
Qté.	100 ST		

### Cosse à écrasement



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

### Informations générales de commande

Type	LIB 2,5B25 VF	Version	
Référence	<a href="#">9200500000</a>	Cosses,Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,bleu	
GTIN (EAN)	4032248410347		
Qté.	100 ST		

### Cosses, type fourche



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIS 1,5M4 V	Version	
Référence	<a href="#">9200310000</a>	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410132		
Qté.	100 ST		

## CRIMPSET CTI 6


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	LIS 2,5M5 V	Version	
Référence	<a href="#">9200380000</a>	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,bleu	
GTIN (EAN)	4032248410224		
Qté.	100 ST		

### Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M5 V	Version	
Référence	<a href="#">9200100000</a>	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409860		
Qté.	100 ST		
Type	LIR 2,5M6 V	Version	
Référence	<a href="#">9200190000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248410019		
Qté.	100 ST		

### Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

### Informations générales de commande

Type	EINSATZ BA8-PSC 80	Version	
Référence	<a href="#">9202310000</a>	Assortiment d'inserts	
GTIN (EAN)	4032248486687		
Qté.	1 ST		

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

## Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R	Version
Référence	<a href="#">9200520000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 6F638 R	Version
Référence	<a href="#">9200570000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4032248410415	
Qté.	100 ST	

## Cosse à écrasement



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

## Informations générales de commande

Type	LIB 1,5B25 VF	Version
Référence	<a href="#">9200490000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410330	
Qté.	100 ST	

## Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC80 PC	Version	
Référence	<a href="#">9202330000</a>	Outils, Boîte vide / valise	
GTIN (EAN)	4032248486700		
Qté.	1 ST		