

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 6 Roto/CTI 6, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.14, Couleur: DIN
Référence	9202610000
Type	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	330 mm
Hauteur	79 mm
Largeur	413 mm
Poids net	4871.4 g

Profondeur (pouces)	12.9921 inch
Hauteur (pouces)	3.1102 inch
Largeur (pouces)	16.2598 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Classifications

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

Assortiments

Plage de sertissage, max.	6 mm ²
Emballage	Boîte plastique
Pince à sertir	PZ 6 Roto/CTI 6
Nombre d'AEH	2000 pcs.

Plage de sertissage, min.	0.14 mm ²
Outil à dénuder	STRIPAX
Couleur	DIN

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 ST	

Crimping tools



- Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
 - Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
 - Butée de positionnement précis des contacts
 - Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Type	CTI 6	Version
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale,
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Type	PZ 6 ROTO L	Version
Référence	1444050000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118248593	Sertissage trapézoïdal
Qté.	1 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet




- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14D W	Version
Référence	9019010000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R	Version
Référence	9019080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/15D BL	Version
Référence	9019160000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/18D GR	Version
Référence	9019190000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qté.	500 ST	

Section nominale du conducteur 6,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20D GE	Version
Référence	9019220000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190151607	
Qté.	100 ST	


CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosses rondes



- Cosses à oeil isolées en PVC
- versions courantes sur le marché
 - non soudé
 - avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 6M6 V	Version
Référence	9200250000	Cosses,Cosse isolée,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
Qté.	100 ST	

Cosses à broche




- Fiches isolées en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
 - Non soudé
 - avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIP 6R14 V	Version
Référence	9200480000	Cosses,Cosse isolée,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410323	
Qté.	100 ST	

Cosses rondes



- Cosses à oeil isolées en PVC
- versions courantes sur le marché
 - non soudé
 - avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 2,5M5 V	Version
Référence	9200180000	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Qté.	100 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clips



- Clips isolés en PVC avec clip en cuivre
- versions courantes sur le marché
 - non soudé
 - avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIP 2,5F638 R	Version
Référence	9200560000	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm ² - 1.5 mm ² ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410408	
Qté.	100 ST	

Cosses à broche



- Fiches isolées en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
 - Non soudé
 - avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIP 1,5R12 V	Version
Référence	9200460000	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410309	
Qté.	100 ST	
Type	LIP 2,5R12 V	Version
Référence	9200470000	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410316	
Qté.	100 ST	

Cosse à écrasement



- Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
 - Non soudé

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	LIB 6B26 VF	Version
Référence	9200510000	Cosses,Cosse isolée,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410354	
Qté.	100 ST	

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC
• versions courantes sur le marché
• non soudé
• avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M4 V	Version
Référence	9200090000	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
Qté.	100 ST	

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre
• versions courantes sur le marché
• non soudé
• avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F638 R	Version
Référence	9200540000	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410385	
Qté.	100 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosse à écrasement




Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Type	LIB 2,5B25 VF	Version
Référence	9200500000	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410347	
Qté.	100 ST	

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M5 V	Version
Référence	9200100000	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860	
Qté.	100 ST	

Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	EINSATZ BA8-PSC 80	Version
Référence	9202310000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248486687	
Qté.	1 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clips



- Clips isolés en PVC avec clip en cuivre
- versions courantes sur le marché
 - non soudé
 - avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R	Version
Référence	9200520000	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 6F638 R	Version
Référence	9200570000	Cosses,Cosse isolée,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410415	
Qté.	100 ST	

Cosse à écrasement



- Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
 - Non soudé

Informations générales de commande

Type	LIB 1,5B25 VF	Version
Référence	9200490000	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410330	
Qté.	100 ST	

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC80 PC	Version
Référence	9202330000	Outils, Boîte vide / valise
GTIN (EAN)	4032248486700	
Qté.	1 ST	