

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 6 Roto/CTI 6, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.14, Couleur: DIN
Référence	9202610000
Type	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12.9921 inch
Hauteur	79 mm	Hauteur (pouces)	3.1102 inch
Largeur	413 mm	Largeur (pouces)	16.2598 inch
Poids net	4871.4 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

Assortiments

Plage de sertissage, max.	6 mm ²	Plage de sertissage, min.	0.14 mm ²
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	STRIPAX
Pince à sertir	PZ 6 Roto/CTI 6	Couleur	DIN
Nombre d'AEH	2000 pcs.		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version	
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Qté.	1 ST		

Crimping tools



- Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
 - Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
 - Butée de positionnement précis des contacts
 - Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Type	CTI 6	Version	
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale,	
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double	
Qté.	1 ST		
Type	PZ 6 ROTO L	Version	
Référence	1444050000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm ² , 6mm ² ,	
GTIN (EAN)	4050118248593	Sertissage trapézoïdal	
Qté.	1 ST		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14D W	Version
Référence	9019010000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R	Version
Référence	9019080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/15D BL	Version
Référence	9019160000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/18D GR	Version
Référence	9019190000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qté.	500 ST	

Section nominale du conducteur 6,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20D GE	Version
Référence	9019220000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190151607	
Qté.	100 ST	


CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 6M6 V	Version	
Référence	9200250000	Cosses,Cosse isolée,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248410071		
Qté.	100 ST		

Cosses à broche




Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIP 6R14 V	Version	
Référence	9200480000	Cosses,Cosse isolée,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune	
GTIN (EAN)	4032248410323		
Qté.	100 ST		

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 2,5M5 V	Version	
Référence	9200180000	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409808		
Qté.	100 ST		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 2,5F638 R	Version	
Référence	9200560000	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,bleu	
GTIN (EAN)	4032248410408		
Qté.	100 ST		

Cosses à broche



Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIP 1,5R12 V	Version	
Référence	9200460000	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410309		
Qté.	100 ST		
Type	LIP 2,5R12 V	Version	
Référence	9200470000	Cosses,Cosse isolée,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,bleu	
GTIN (EAN)	4032248410316		
Qté.	100 ST		

Cosse à écrasement



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	LIB 6B26 VF	Version
Référence	9200510000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm ² - 6 mm ² , jaune
GTIN (EAN)	4032248410354	
Qté.	100 ST	

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M4 V	Version
Référence	9200090000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
Qté.	100 ST	

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F638 R	Version
Référence	9200540000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410385	
Qté.	100 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosse à écrasement




Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Type	LIB 2,5B25 VF	Version	
Référence	9200500000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , bleu	
GTIN (EAN)	4032248410347		
Qté.	100 ST		

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M5 V	Version	
Référence	9200100000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409860		
Qté.	100 ST		

Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	EINSATZ BA8-PSC 80	Version	
Référence	9202310000	Assortiment d'inserts	
GTIN (EAN)	4032248486687		
Qté.	1 ST		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R	Version
Référence	9200520000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 6F638 R	Version
Référence	9200570000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , jaune
GTIN (EAN)	4032248410415	
Qté.	100 ST	

Cosse à écrasement



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Type	LIB 1,5B25 VF	Version
Référence	9200490000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410330	
Qté.	100 ST	

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC80 PC	Version	
Référence	9202330000	Outils, Boîte vide / valise	
GTIN (EAN)	4032248486700		
Qté.	1 ST		