

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

**Informations générales de commande**

Version	Caisses d'assortiment, Couleur: DIN
Référence	<a href="#">9202640000</a>
Type	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12.9921 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	413 mm	Largeur (pouces)	16.2598 inch
Poids net	3050.96 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Kit de sertissage contacts avec cosse isolées et embouts isolés
--------------------------	---

### Assortiments

Emballage	Boîte plastique	Couleur	DIN
Nombre d'AEH	2000 pcs.		

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

Type	H0,5/14D W	Version
Référence	<a href="#">9019010000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D GR	Version
Référence	<a href="#">9019040000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190099077	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R	Version
Référence	<a href="#">9019080000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14D SW	Version
Référence	<a href="#">9019120000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/15D BL	Version
Référence	<a href="#">9019160000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/18D GR	Version
Référence	<a href="#">9019190000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qté.	500 ST	

Section nominale du conducteur 6,0 mm<sup>2</sup>

6 mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	H6.0/20D GE	Version	
Référence	<a href="#">9019220000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qté.	100 ST		

### Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIR 6M6 V	Version	
Référence	<a href="#">9200250000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248410071		
Qté.	100 ST		

### Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

### Informations générales de commande

Type	EINSATZ A8-1 CL55	Version	
Référence	<a href="#">9028460000</a>	Assortiment d'inserts	
GTIN (EAN)	4032248310029		
Qté.	100 ST		
Type	EINSATZ A7-1 CL55	Version	
Référence	<a href="#">9028450000</a>	Assortiment d'inserts	
GTIN (EAN)	4032248310012		
Qté.	1 ST		

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Cosses à broche




Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIP 6R14 V	Version	
Référence	<a href="#">9200480000</a>	Cosses, Cosse isolée, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune	
GTIN (EAN)	4032248410323		
Qté.	100 ST		

### Cosses rondes




Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIR 2,5M5 V	Version	
Référence	<a href="#">9200180000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409808		
Qté.	100 ST		

### Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIF 2,5F638 R	Version	
Référence	<a href="#">9200560000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu	
GTIN (EAN)	4032248410408		
Qté.	100 ST		

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Cosses à broche



- Fiches isolées en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
  - Non soudé
  - avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIP 1,5R12 V	Version
Référence	<a href="#">9200460000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410309	
Qté.	100 ST	
Type	LIP 2,5R12 V	Version
Référence	<a href="#">9200470000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4032248410316	
Qté.	100 ST	

### Cosse à écrasement




- Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
  - Non soudé

### Informations générales de commande

Type	LIB 6B26 VF	Version
Référence	<a href="#">9200510000</a>	Cosses, Cosse isolée, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4032248410354	
Qté.	100 ST	

### Cosses rondes



- Cosses à oeil isolées en PVC
- versions courantes sur le marché
  - non soudé
  - avec guide d'introduction conique

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M4 V	Version	
Référence	<a href="#">9200090000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409853		
Qté.	100 ST		

### Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

### Informations générales de commande

Type	KOFFER CARRY LITE 55	Version	
Référence	<a href="#">9202000000</a>	Outils, Boîte vide / valise	
GTIN (EAN)	4032248481231		
Qté.	1 ST		

### Clips



- Clips isolés en PVC avec clip en cuivre
- versions courantes sur le marché
  - non soudé
  - avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F638 R	Version	
Référence	<a href="#">9200540000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410385		
Qté.	100 ST		

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Cosse à écrasement




Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

### Informations générales de commande

Type	LIB 2,5B25 VF	Version	
Référence	<a href="#">9200500000</a>	Cosses,Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,bleu	
GTIN (EAN)	4032248410347		
Qté.	100 ST		

### Cosses rondes




Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M5 V	Version	
Référence	<a href="#">9200100000</a>	Cosses,Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409860		
Qté.	100 ST		

### Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R	Version	
Référence	<a href="#">9200520000</a>	Cosses,Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410361		
Qté.	100 ST		

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	LIF 6F638 R	Version	
Référence	<a href="#">9200570000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune	
GTIN (EAN)	4032248410415		
Qté.	100 ST		

## Cosse à écrasement



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

## Informations générales de commande

Type	LIB 1,5B25 VF	Version	
Référence	<a href="#">9200490000</a>	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410330		
Qté.	100 ST		