

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Caisses d'assortiment, Couleur: DIN
Référence	9202640000
Type	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12.9921 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	413 mm	Largeur (pouces)	16.2598 inch
Poids net	3050.96 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Kit de sertissage contacts avec cosse isolées et embouts isolés
--------------------------	---

Assortiments

Emballage	Boîte plastique	Couleur	DIN
Nombre d'AEH	2000 pcs.		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14D W	Version
Référence	9019010000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D GR	Version
Référence	9019040000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190099077	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R	Version
Référence	9019080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14D SW	Version
Référence	9019120000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/15D BL	Version
Référence	9019160000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/18D GR	Version
Référence	9019190000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qté.	500 ST	

Section nominale du conducteur 6,0 mm²

6 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H6.0/20D GE	Version	
Référence	9019220000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qté.	100 ST		

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 6M6 V	Version	
Référence	9200250000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248410071		
Qté.	100 ST		

Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	EINSATZ A8-1 CL55	Version	
Référence	9028460000	Assortiment d'inserts	
GTIN (EAN)	4032248310029		
Qté.	100 ST		
Type	EINSATZ A7-1 CL55	Version	
Référence	9028450000	Assortiment d'inserts	
GTIN (EAN)	4032248310012		
Qté.	1 ST		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosses à broche




Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIP 6R14 V	Version	
Référence	9200480000	Cosses, Cosse isolée, 4 mm ² - 6 mm ² , jaune	
GTIN (EAN)	4032248410323		
Qté.	100 ST		

Cosses rondes




Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 2,5M5 V	Version	
Référence	9200180000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409808		
Qté.	100 ST		

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 2,5F638 R	Version	
Référence	9200560000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , bleu	
GTIN (EAN)	4032248410408		
Qté.	100 ST		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosses à broche



- Fiches isolées en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
 - Non soudé
 - avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIP 1,5R12 V	Version
Référence	9200460000	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410309	
Qté.	100 ST	
Type	LIP 2,5R12 V	Version
Référence	9200470000	Cosses,Cosse isolée,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410316	
Qté.	100 ST	

Cosse à écrasement




- Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
 - Non soudé

Informations générales de commande

Type	LIB 6B26 VF	Version
Référence	9200510000	Cosses,Cosse isolée,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410354	
Qté.	100 ST	

Cosses rondes



- Cosses à oeil isolées en PVC
- versions courantes sur le marché
 - non soudé
 - avec guide d'introduction conique

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M4 V	Version	
Référence	9200090000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409853		
Qté.	100 ST		

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	KOFFER CARRY LITE 55	Version	
Référence	9202000000	Outils, Boîte vide / valise	
GTIN (EAN)	4032248481231		
Qté.	1 ST		

Clips



- Clips isolés en PVC avec clip en cuivre
- versions courantes sur le marché
 - non soudé
 - avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F638 R	Version	
Référence	9200540000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410385		
Qté.	100 ST		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosse à écrasement




Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Type	LIB 2,5B25 VF	Version	
Référence	9200500000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , bleu	
GTIN (EAN)	4032248410347		
Qté.	100 ST		

Cosses rondes




Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M5 V	Version	
Référence	9200100000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409860		
Qté.	100 ST		

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R	Version	
Référence	9200520000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410361		
Qté.	100 ST		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LIF 6F638 R	Version	
Référence	9200570000	Cosses,Cosse isolée,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune	
GTIN (EAN)	4032248410415		
Qté.	100 ST		

Cosse à écrasement



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Type	LIB 1,5B25 VF	Version	
Référence	9200490000	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410330		
Qté.	100 ST		