

## BIT E6,3 1,2X6,5X70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

### Informations générales de commande

Version	Accessoires, Insert de tournevis
Référence	<a href="#">9202740000</a>
Type	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4032248504718
Qté.	5 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2021-04-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	<a href="#">BIT E6,3 1,2X6,5X70</a>

**BIT E6,3 1,2X6,5X70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Agréments**

ROHS Conforme

**Dimensions et poids**

Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2.7559 inch
Poids net	14.8 g		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Embout pour vis tête fendue 1,2x6,5x70
--------------------------	--

**Outils à couper**

Largeur de la lame (B)	6.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	1.2 mm
Forme	E 6,3 DIN 3126, Fendue	longueur de la lame	70 mm

**Tournevis électrique**

Poids	15.4 g
-------	--------