

## H0,75/19TS ZH HBL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

### Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Bleu clair
Référence	<a href="#">9202840000</a>
Type	H0,75/19TS ZH HBL
GTIN (EAN)	4032248515783
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

## H0,75/19TS ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E354986

## Dimensions et poids

Poids net 0.16 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur bleu clair	Version	Embout double
--------------------------	-------------------------------------	---------	---------------

## Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.7 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 12 mm
Largeur de la collerette (B) 3 mm	Hauteur de la collerette (A) 5.5 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2) 0.3 mm	L1 en mm 19.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 18 AWG, max.	Épaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm
Longueur de dénudage 15 mm	Section de raccordement du conducteur 0.75 mm <sup>2</sup>
Couleur Miscellaneous	

Dessins

Dessin

