

H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 18 mm, 14.5 mm, noir
Référence	9202870000
Type	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
Qté.	100 Pièce
Emballage	en vrac

H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.26 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embut pour conducteurs protégés contre les courts-circuits et les mises à la terre couleur noire	Version	Norme
--------------------------	--	---------	-------

Embutts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 14.5 mm
Diamètre de la collerette (D2)	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.3 mm
L1 en mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm	Longueur de dénudage 18 mm
Section de raccordement du conducteur 1.5 mm ²	Couleur Weidmüller

H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

