


ERME MULTI-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

Informations générales de commande

Version	Spare cutting blade
Référence	9203070000
Type	ERME MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538096
Qté.	1 Pièce

ERME MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Hauteur	85 mm
Largeur	250 mm
Longueur	85 mm
Poids net	11 g

Hauteur (pouces)	3.3464 inch
Largeur (pouces)	9.8425 inch
Longueur (pouces)	3.3464 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Classifications

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Couteau de rechange Multi-Stripax
--------------------------	--------------------------------------

Outil à dénuder

Coupe max. fils rigide	2.5 mm ²	Coupe max. fils souple	6 mm ²
Coupe max. câble plat	10,2 mm x 4 mm		