CA 100/6,0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts!

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	<u>9203520000</u>
Туре	CA 100/6,0
GTIN (EAN)	4032248554799
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

CA 100/6,0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Δ	gr	á.	m	_	n	+	e
~	уı	CI	ш	C		ı	Э

ROHS	Conforme		
Dimensions et poid	s		
Profondeur	400 mm	Profondeur (pouces)	15.748 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18.1102 inch
Largeur	530 mm	Largeur (pouces)	20.8661 inch
Poids net	49000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	Seulement pour embout de câble de 6,0 mm² avec collier	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 1,5 s	Sertissage	Trapézoïdal
Longueur de sertissage	12 - 18 mm	Consommables	Cosses non fixées, avec et sans isolants
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz

Niveau du catalogue / Dessins